



Patentiert.

Europäische Patent Nr.: 3097805

- | | |
|--------------------------------|---|
| Reichweite Laser: | <ul style="list-style-type: none">• Ca. 30 m |
| Laserschutzklasse: | <ul style="list-style-type: none">• 2 (Büro/ Präsentationslaser) |
| Temperaturen: | <ul style="list-style-type: none">• Umschaltung des Backlight bei 60C° von Grün auf Rot• Rotes blitzen bei Temperaturen größer 370C°• Messbereich bis 380C°. |
| Messdistanz zum Objekt: | <ul style="list-style-type: none">• Max. 30 cm |
| Display: | <ul style="list-style-type: none">• OLED (guter Kontrast weiß auf schwarz) |
| Akku: | <ul style="list-style-type: none">• 3,7V Litiumpolimer-Akku mit 500 mA Leistung |
| Gehäuse: | <ul style="list-style-type: none">• Polycarbonate V0 (Flammschutz)• Hermetisch dicht (EX-Schutz) |
| Aufladen: | <ul style="list-style-type: none">• Über die Druckknöpfe• Eigenes Ladegerät• Micro-USB (Handy-Ladekabel) |
| Anwendung: | <ul style="list-style-type: none">• Das SEIZ® LASERTEMP wird auf der linken Hand mit dem Snappband befestigt und mit einer Schüttelbewegung aktiviert. Es ist dann für 1 Minute aktiv. |
| Hinweis: | <ul style="list-style-type: none">• Klettverschluss nur so fest zuziehen, dass im Notfall der Handschuh noch ausgezogen werden kann.• Beim Aufsetzen des SEIZ® LASERTEMP auf das Ladegerät oder das Snappband bitte darauf achten, dass der Anpressdruck nicht über die Sichtfenster erfolgt. Das kann zu Schäden am Gehäuse führen.• Das SEIZ® LASERTEMP ist bei allen SEIZ® Einsatzhandschuhen einsetzbar. |